

CASMAR

PROFESSIONAL  
ADVANCE  
TECHNOLOGY

## Activator Pen

AA0005 



Nueva generación de dispositivo **Microneedling** con sistema de alimentación autónoma de producto. El exclusivo **ActivatorPen** de Casmara libera el producto de manera uniforme mientras se realizan las **micropunciones**. Incorpora una jeringuilla en la parte superior del dispositivo donde se introduce el producto y permite a la profesional controlar la liberación mediante dos botones. De esta forma se **optimiza la penetración** de activos a través de las micropunciones, consiguiendo que el producto llegue a capas más profundas de la piel.

### Características del Activator Pen:

- Tecnología de PUNCIÓN VERTICAL. Punciones limpias y seguras.
- Sistema de ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA de producto.
- Cuatro CABEZALES DESECHABLES a elegir: 12 agujas y 36 (facial), 42 (corporal), nano (pigmentos faciales).
- 5 VELOCIDADES REGULABLES (5.500, 6.500, 7.500, 8.500, 9.500 rpm).
- PROFUNDIDAD CONTROLADA Y REGULABLE (0,2-2 mm).
- INALÁMBRICO: 2 h de carga y 2-3 horas de autonomía en funcionamiento.

## Cabezales Activator Pen

- Cabezal Facial 12 agujas + jeringa + aguja **AA0006** | 1 ud.
- Cabezal Facial 36 agujas + jeringa + aguja **AA0007** | 1 ud.
- Cabezal Facial nano agujas + jeringa + aguja **AA0008** | 1 ud.
- Cabezal Facial 42 agujas + jeringa + aguja **AA0012** | 1 ud.
- Cabezal Corporal 42 agujas + jeringa + aguja **AA0009** | 1 ud.

